



Självspännande borrchuck, Typ: 16/16



Beställningsdata

Ordernummer	341425 16/16
GTIN	4062406088385
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Enkel, lätt konstruktion.

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

Huvudsakligen för handbormaskiner.

För montering på borrhorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindelns.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	50,5 mm
spännvidd	3 - 16 mm
Borrhorn	B 16
Borrhuvudlängd stängd	106,7 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	15,733 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri