



Självspännande borrchuck, Typ: 16/18



Beställningsdata

Ordernummer	341425 16/18
GTIN	4062406088392
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Enkel, lätt konstruktion.

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

Huvudsakligen för handbormaskiner.

För montering på borrhorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindeln.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	110,9 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	17,431 mm
Borrhorn	B 18
Utvändig Ø	50,5 mm
spännvidd	3 - 16 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri