



Självspännande borrchuck, Typ: 13/16



Beställningsdata

Ordernummer	341425 13/16
GTIN	4062406088378
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Enkel, lätt konstruktion.

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

Huvudsakligen för handbormaskiner.

För montering på borrhorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindeln.

Teknisk beskrivning

Borrhorn	B 16
Maximal diameter borrchucksdorn	15,733 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Borrhuvudlängd stängd	101,6 mm
Utvändig Ø	42,5 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri