



Självspännande borrhuck, Typ: 10-3/8



Beställningsdata

Ordernummer	341615 10-3/8
GTIN	4062406087197
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med invändig gänga. **Med spännkraftsäkring** för slagbormaskiner.

Användningsdata:

För pelarbormaskiner.

Skrivas fast på elektriska bormaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd öppen	71 mm
Utvändig Ø	39 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
fäste	3/8-24 tum
Borrhuvudlängd stängd	83 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri