



Självspännande borrhuck, Typ: 10-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	341615 10-1/2
GTIN	4062406088408
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med invändig gänga. **Med spännkraftsäkring** för slagbormaskiner.

Användningsdata:

För pelarbormaskiner.

Skrivas fast på elektriska bormaskiner.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	39 mm
Borrhuvudlängd öppen	71 mm
Borrhuvudlängd stängd	83 mm
fäste	1/2-20 tum
spännvidd	0,5 - 10 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri