



Självspännande borrhuck, Typ: 13-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	341615 13-1/2
GTIN	4062406088521
Artikelklass	32W

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med invändig gänga. **Med spännkraftsäkring** för slagbormaskiner.

Användningsdata:

För pelarbormaskiner.

Skrivas fast på elektriska bormaskiner.

Teknisk beskrivning

fäste	1/2-20 tum
Borrhuvudlängd stängd	90 mm
Borrhuvudlängd öppen	79 mm
Utvändig Ø	43 mm
spännvidd	2 - 13 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri