



Euroboxar av aluminium, Invändig volym: 27l



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 963420 27 |
| GTIN | 4003866407002 |
| Artikelklass | 96L |

Beskrivning

Utförande:

Stapelbar lättmetallbox, tillverkad av höghållfast, korrosionsbeständig aluminiumlegering för yrkesmässig användning vid förpackning, förvaring och transport. Lock med gångjärn av rostfritt stål, två hållarremmar och staplingshörn av blå plast. Damm- och spoltät tack vare att locket är tätat runt om. Förstyvningsfalsar, fjäderbelastade handtag och klaffreglar som är förberedda för lås. Säkring kan åstadkommas genom plombering, hänglås eller inbyggda lås (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|--------|
| Djup | 300 mm |
| Invändig volym | 27 l |
| vikt | 3 kg |
| Bredd | 400 mm |
| bredd invändigt | 350 mm |
| höjd | 340 mm |
| höjd invändigt | 310 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| djup invändigt | 250 mm |
| rullbar | nej |
| Produktslag | Aluminiumlåda |

Tillbehör

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| Lås för Eurobox 2 st Typ VS | 963426 VS |
| Hjulsats med klämfäste 2 delar Typ 40742 | 963425 40742 |
| Skumplastsats Typ 1 | 963423 1 |
| Lås för Eurobox 2 st Typ GL | 963426 GL |
| Hjulsats med klämfäste 2 delar Typ 40741 | 963425 40741 |