

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 16/1,5Xmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
t_{\max} invändig bearbetning	6 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	30 mm
Spårbredd w	1,5 mm
Skruvar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Mittförskjutning L_3	10,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	19 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 12	279815 12
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500