

HEDI

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 40B



Beställningsdata

Ordernummer	081108 40B
GTIN	4003644001392
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trummdiameter 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Vattenavrinningspår.**
- **Fällbart vridhandtag för individuell höger- och vänsterhandmanövrering under upp- och utrullning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**
- **Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**
- **Innovativ design med många ergonomiska och säkerhetsmässiga egenskaper.**
- **Icke ledande konstruktion helt i plast.**
- **Lämplig för extrema användningsområden och -miljöer.**
- **7° lutning på trumman för förbättrad vattenavrinning.**
- **3 års tillverkargaranti.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

material kabel	Pansarkabel
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Kabelklass	H07BQ-F
IP-skyddsklass	IP 54
kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	40 m
Antal uttag	4
Material hus	Helt av plast
märkspänning	250 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnossystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma