

HEDI

Hängbar energiförgrening för F, B, PL, CZ, Typ: 250SAFE



Beställningsdata

Ordernummer	081146 250SAFE
GTIN	4003644021116
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Utgångsuttag med självlåsande lock.

Kompakt hängbar energifördelare med robust, hårdgummiförstärkt kåpa för platsbesparande och välorganiserad el- och tryckluftsdistribution.

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ**. 2 st tryckknapp-säkerhetskopplingar 3/8 tum, 2 m tryckluftslang.

OBS!:

Hängbar energiförgrening med Ethernet-anslutning på begäran.

Teknisk beskrivning

höjd	305 mm
antal tryckluftsanslutningar	2
Bredd	227 mm
Antal uttag 400 V/16 A	1
Djup	212 mm

Antal uttag 250 V	6
effekt	9,5 kW
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Energiförgrening