

 Atlas Copco

## Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2412



### Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

· **Väl utbalanserad och ergonomisk.**

#### Användningsdata:

Lämplig för svåråtkomliga ställen och trånga utrymmesförhållanden.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

höjd	178 mm
fästprofil verktygshållare	□
momentintervall	100 - 300 Nm

mått verktygshållare	1/2 tum
vikt	1,4 kg
Längd	113 mm
maximal luftförbrukning	780 l/min
bullernivå	88 dB(A)
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M16
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximalt varvtal:	7400 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
tillverkarens beteckning	W2412
Utförande	Pistol
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare