

Waldmann **Lysdiodlupplampa ESD-utförande, lins-Ø: 160mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 491525 160    |
| GTIN         | 4013330014568 |
| Artikelklass | 49A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativt utformad lupplampa för mycket höga krav. Stort synfönster med Ø 153 mm för distorsionsfri sikt. Unik rörlig och utbalanserad lamparmatur (aluminium) med enorm aktionsradie. Slutet utförande för att skydda användaren och den inbyggda tekniken.

- **Absolut repsäker glaslins**
- **3D-huvudled för individuell inställning och fixering.**
- **Belysning: 48 högkapacitetslysdioder, effektförbrukning bara 16 W. Högsta belysningsstyrka 7503 lux, steglöst dimbar. Ljuskaraktistikan kan regleras med en trestegskontakt. Lysdioder med livslängd upp till 50 000 h.**
- **Segmentkopplingen (visualizern) ger möjlighet till strukturbetonande belysningseffekter. Mycket god färgåtergivning och bra kontrastseende.**
- **Tack vare specialbeläggningen lämplig för ESD-arbetsplatser.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive nätadapter 100 – 240 V, 50/60 Hz, linsskydd, påskruvningsfläns, sockel.

**Specialtillbehör:**

Bordsklämma 491670 storlek ESD

**OBS!:**

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

|           |         |
|-----------|---------|
| kapacitet | 1356 mm |
|-----------|---------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Förstoring (gångar)     | 1,9          |
| längd ledarm A          | 500 mm       |
| längd ledarm B          | 484 mm       |
| Huvud-Ø                 | 250 mm       |
| lins-Ø                  | 153 mm       |
| färgtemperatur          | cirka 4000 K |
| Energiförsörjning       | Nätdriven    |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD      |
| Produktslag             | Lupplampa    |

---

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Bordsklämma för lampa nr 491521 / 1494 / 1496 Typ REG | 491670 REG |
|---|------------|