



Tigersågar, Typ: SSPE1500X



Beställningsdata

Ordernummer	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Stark och robust 1500 W Milwaukee universal-**tigersåg** med metallväxelhus.

- **Verktyslöst FIXTEC snabbytessystem för sågblad.**
- **Varvtalselektronik, avstängningsbar pendelrörelse.**
- **Antivibrationssystem AVS och patenterad oscillerande växel för mycket god balans.**
- **Rekylskyddssystem skyddar växeln mot rekyl från arbetsstycket.**

leveransinnehåll:

Inklusive transportväska och sågblad

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Teknisk beskrivning

slaglängd	32 mm
effektförbrukning	1500 W
vikt	4 kg
slaghast.	0 - 2800 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	SSPE1500X
anmärkning	FIXTEC / AVS
maximala vibrationer enligt EN	15,2 m/s ²
förpackning	Transportväska

Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Sats med tigersågblad Beteckning 922EHM	588600 922EHM
Sats med tigersågblad Beteckning 922BF	588600 922BF
Sats med tigersågblad Beteckning 1122BF	588600 1122BF
Sats med tigersågblad Beteckning 922EF	588600 922EF
Sats med tigersågblad Beteckning 1122EF	588600 1122EF
Sats med tigersågblad Beteckning 1155CHM	588600 1155CHM