

Garant**Handgängtappsats, obelagd, M: M22****Beställningsdata**

Ordernummer	130400 M22
GTIN	4062406088538
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s : 18 mm

Skaftfyrcant \square : 14,5 mm

Kärnhåls- \varnothing : 19,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängtyp	M
Gängstigning	2,5 mm
Norm	DIN 352
Gäng- \varnothing	22 mm
Toleransklass	ISO 2 6H

Gängdjup	66 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	100 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	19,5 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
gänga	M22
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm ²	lämplig
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig
Ti > 850 N/mm ²	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig