

Garant**Handgängtapp separat Förtapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	130410 M24
GTIN	4062406088590
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 21 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	18 mm
Kärnhåls-Ø	21 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	72 mm
Norm	DIN 352
Gängtyp	M
totallängd L	110 mm
Antal skär Z	3

Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	24 mm
Gängstigning	3 mm
gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig