

Garant**Handgängtapp separat Gradtapp, obelagd, M: M22****Beställningsdata**

Ordernummer	130430 M22
GTIN	4062406089405
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 19,5 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	18 mm
Norm	DIN 352
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	66 mm
Kärnhåls-Ø	19,5 mm
Gängtyp	M
Gängstigning	2,5 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm

Antal skär Z	3
Gäng-Ø	22 mm
totallängd L	100 mm
Antal spånspår	3
gänga	M22
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig