



Euroboxar av aluminium, Invändig volym: 240l



Beställningsdata

Ordernummer	963420 240
GTIN	4003866407064
Artikelklass	96L

Beskrivning

Utförande:

Stapelbar lättmetallbox, tillverkad av höghållfast, korrosionsbeständig aluminiumlegering för yrkesmässig användning vid förpackning, förvaring och transport. Lock med gångjärn av rostfritt stål, två hållarremmar och staplingshörn av blå plast. Damm- och spoltät tack vare att locket är tätat runt om. Förstyvningsfalsar, fjäderbelastade handtag och klaffreglar som är förberedda för lås. Säkring kan åstadkommas genom plombering, hänglås eller inbyggda lås (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

djup invändigt	550 mm
Invändig volym	240 l
Djup	600 mm
bredd invändigt	750 mm
Bredd	800 mm
höjd	610 mm
vikt	8,9 kg

höjd invändigt	580 mm
rullbar	nej
Produktslag	Aluminiumlåda

Tillbehör

Lås för Eurobox 2 st Typ VS	963426 VS
Hjulsats med klämfäste 2 delar Typ 40741	963425 40741
Hjulsats med klämfäste 2 delar Typ 40742	963425 40742
Rullpåbyggnadssats	963424
Lås för Eurobox 2 st Typ GL	963426 GL
Skumplastsats Typ 2	963423 2