

# Yale

## Spaklyftblock med rundstålkätting, lyftförmåga: 0,25t



### Beställningsdata

Ordernummer	086015 0,25
GTIN	4053981976464
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Verktyg med **hus av stålplåt**, extremt låg vikt, som standard **kedjefrikoppling, lågt utförande, vridbar**, lagrade, smidda krokar. Universalverktyg modell "Yalehandy".

#### Användningsdata:

Mångsidigt användbart universalverktyg även för krävande förhållanden.

#### OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

**Slirkopplingen** (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

### Teknisk beskrivning

lyftförmåga	250 kg
-------------	--------

antal kedjesträngar	1
Kedjefrikoppling	ja
Kåpa material	Stål
Bärförmåga t	0,25 t
normal lyfthöjd	1,5 m
minimal längd mellan krokarna	230 mm
vikt	2,2 kg
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock