



## Lamellrondell SLTflex (CER), fäste M14, Ø 115 mm, Kornstorlek: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	566312 40
GTIN	4027497550579
Artikelklass	53L

### Beskrivning

#### Utförande:

De **bågformade lamellerna** (patenterade) är radiellt förbundna med den höghållfasta kärnan av glasfiberarmerad plast. Tack vare den **rygglösa konstruktionen** uppnås **extremt stort lamellutstick**. Mycket hög beläggningstäthet. M14-gängfäste, **ingen hylsmutter krävs**. **Keramikkorn (CER)** med slipande bindning för **krävande användning**.

#### Användningsdata:

För bearbetning av **svåråtkomliga ställen**, konturslipning och **slipning av kälsvetsar**. Långt lamellutstick ger **mjuk slipning**.

### Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	snedställd med lamellutstick
Kornstorlek	40
skiv-Ø	115 mm
Serie	SLTflex
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	<0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
Gänga	M14
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		