

**Garant****Sats spiralborrar HSS-Co8 nr 114550 som påfyllingssats, TiAlN, Typ: 1-13****Beställningsdata**

Ordernummer	115375 1-13
GTIN	4062406089931
Artikelklass	11B

**Beskrivning****Utförande:**

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

För **extremt hög värmebeständighet, mycket robust** tack vare **stabil kärna**.

Med urspetsning form C

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 1 - 13 mm

Antal borrar: 25

intervall mellan borrdiametrar: 0,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal borrar	25
intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Borrområde	1 - 13 mm
Antal skär Z	2
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 338
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	135 grad

Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	6 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

## Tillbehör

Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 13 mm	114550 13
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 12 mm	114550 12
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9

Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 11 mm	114550 11
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 10,5 mm	114550 10,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 11,5 mm	114550 11,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 12,5 mm	114550 12,5
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Spiralborr HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5