



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210



Beställningsdata

Ordernummer	313755 210
GTIN	2050001929785
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Finfrästa spår och **precisionslipad** tandning, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till :

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

passar färgkod: Schunk kraftspännchuck och backar

längd L: 102 mm

bredd B: 35 mm

höjd H: 40 mm

Hålavstånd a: 20 mm

Hålavstånd b: 25 mm

spårbredd D: 14 mm

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	25 mm
längd L	102 mm

spårbredd D	14 mm
bredd B	35 mm
höjd H	40 mm
för gänga DIN 912	M12
Hålavstånd a	20 mm
För chucktyp	210 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar