



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315/21



Beställningsdata

Ordernummer	313715 315/21
GTIN	2050001929723
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	30 mm
höjd H	60 mm
för gänga DIN 912	M16
Hålavstånd a	39 mm
spårbredd D	21 mm
För chucktyp	315 mm
längd L	129 mm

bredd B	50 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar