



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 165



Beställningsdata

Ordernummer	313715 165
GTIN	2050001929686
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

höjd H	32 mm
För chucktyp	165 mm
spårbredd D	12 mm
längd L	72 mm
bredd B	32 mm
Hålavstånd b	20 mm
för gänga DIN 912	M10

Hålavstånd a	15 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar