



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



### Beställningsdata

Ordernummer	313755 250
GTIN	2050002054448
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

Avfasade för mindre spänn-Ø.

**Finfrästa** spår och **precisionslipad** tandning, **brunerade**.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

#### Passar till :

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

passar färgkod: Schunk kraftspännchuck och backar

längd L: 125 mm

bredd B: 42 mm

höjd H: 40 mm

Hålavstånd a: 30 mm

Hålavstånd b: 30 mm

spårbredd D: 16 mm

### Teknisk beskrivning

höjd H	40 mm
längd L	125 mm

För chucktyp	250 mm
Hålavstånd b	30 mm
Hålavstånd a	30 mm
bredd B	42 mm
spårbredd D	16 mm
för gänga DIN 912	M12
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar