



## Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 165



### Beställningsdata

Ordernummer	313437 165
GTIN	2050001929549
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

#### Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

#### Material:

Aluminium

#### Passar till:

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

spårbredd D	17 mm
höjd H	58 mm
För chucktyp	165 mm
Hålavstånd a	22 mm
bredd B	120 mm
Hålavstånd b	22 mm

längd L	59,5 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar