

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tryckspännare rund, DIN 6343, 185 E, spänn-Ø: 14mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329555 14     |
| GTIN         | 4045197724700 |
| Artikelklass | 34D           |

**Beskrivning****Utförande:**Spännhylsor, **rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.****Norm:****DIN 6343****Noggrannhet:****Rundgångstoleranser:** D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm**OBS!:**Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) **på förfrågan!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm slät. Från Ø 9,0 mm med tvärrillor.

**Teknisk beskrivning**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| vinkel $\alpha$ | 15 grad |
| K               | 84 mm   |
| spänn-Ø         | 14 mm   |
| F               | 66 mm   |
| A               | 73 mm   |
| totallängd L    | 110 mm  |
| Typ             | 185 E   |

Produktlag

Spännhylsa