



Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med odelade stegbackar med odelade stegbackar, DIN 702-4, Typ: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313115 250
GTIN	2050001928726
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Förklaringstext:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.

Grundbackar med sned tandning.

Speciell form med stänkkant.

Tryckknapp för backväxel

Backsäkring (3 st – utom storlek 400).

Låsstift för förinställning av grundbacken.

Manövrering med sexkantanslutning.

Användningsdata:

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

vikt	28,8 kg
styrnings-Ø B	235 mm
Typ	250
Sättslag per backS	7,7 mm
Nyckel sexkant K	16 mm
Öppning E	62 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	92 - 252 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	10 - 250 mm
Utvändig Ø A	256 mm
Chuckhöjd D	98 mm
maximalt varvtal:	4200 min ⁻¹
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Färgkod förtillbehör	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313205 250
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313200 250
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313250 250
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313210 250
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 250	313207 250