



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 315/21



Beställningsdata

Ordernummer	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Finfrästa spår och **precisionslipad** tandning, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till :

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

passar färgkod: Schunk kraftspännchuck och backar

längd L: 145 mm

bredd B: 50 mm

höjd H: 50 mm

Hålavstånd a: 30 mm

Hålavstånd b: 30 mm

spårbredd D: 21 mm

Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	30 mm
längd L	145 mm

spårbredd D	21 mm
För chucktyp	315 mm
för gänga DIN 912	M16
Hålavstånd b	30 mm
bredd B	50 mm
höjd H	50 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar