



Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med odelade stegbackar med odelade stegbackar, DIN 702-4, Typ: 315



Beställningsdata

Ordernummer	313115 315
GTIN	2050001928733
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Förklaringstext:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.

Grundbackar med sned tandning.

Speciell form med stänkkant.

Tryckknapp för backväxel

Backsäkring (3 st – utom storlek 400).

Låsstift för förinställning av grundbacken.

Manövrering med sexkantanslutning.

Användningsdata:

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

Nyckel sexkant K	16 mm
maximalt varvtal:	3400 min ⁻¹
styrnings-Ø B	300 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	14 - 333 mm
Utvändig Ø A	323 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	95 - 326 mm
Chuckhöjd D	117 mm
Sättslag per backS	9,9 mm
Typ	315
Öppning E	92 mm
vikt	54,2 kg
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Färgkod förtillbehör	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313210 315
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 315	313200 315
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 315	313250 315
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 315	313205 315
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 315	313207 315