



## Segmentbackar, sats 3 delar, Stål, För chucktyp: 315



### Beställningsdata

Ordernummer	313435 315
GTIN	2050001929532
Artikelklass	33T

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

**Användningsdata:**

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

längd L	110 mm
Hålavstånd b	28 mm
spårbredd D	21 mm
höjd H	70 mm
Hålavstånd a	60 mm
För chucktyp	315 mm

bredd B	240 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar