



Stegöverbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 315



Beställningsdata

Ordernummer	313770 315
GTIN	2050001929853
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Härdat.

Användningsdata:

För utvändig och invändig uppspänning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

I efterhand inköpta överbackar och stegbackar måste slipas ur i chucken för rund- och plangång.

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

För chucktyp	315 mm
höjd H	52 mm
bredd B	50 mm
Hålavstånd b	30 mm

spårbredd D	21 mm
Hålavstånd a	20 mm
längd L	104 mm
för gänga DIN 912	M16
Material	Stål 16MnCr5
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar