



## Stegbackar, sats, 3 delar rak tandning, För chucktyp: 315



### Beställningsdata

Ordernummer	313237 315
GTIN	2050001929457
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Som utv- eller invändiga backar.

#### Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

#### OBS!:

- **Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet**
- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.**

### Teknisk beskrivning

längd L	136,4 mm
För chucktyp	315 mm
höjd H	70 mm
Utförande	2-stegs
bredd B	32 mm

Produktslag

Självcentrerande chuckbackar