

**Garant****ER-hylsmutter invändig, för ER: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	309621 32
GTIN	4062406093464
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.  
Invändig spännmutter med utvändig gänga. **Med spår.**

**Passar till:**

ER-spännhylschuck med invändig gänga.

**Specialtillbehör:**

Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

Tättningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	40 mm
Gänga	M40:1,5
för ER	32 mm
max. åtdragningsmoment	70 Nm

totallängd L	17,5 mm
Nyckelvidd SW	32 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter