

Garant**ER-hylsmutter invändig, för ER: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	309621 40
GTIN	4062406093471
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.

Invändig spännmutter med utvändig gänga. **Med spår.**

Passar till:

ER-spännhylschuck med invändig gänga.

Specialtillbehör:

Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

Tätningbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

totallängd L	20 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Gänga	M50:1,5
för ER	40 mm

max. åtdragningsmoment	120 Nm
passande haknyckel nr 628400	45/50
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter