

Garant**ER-hylsmutter invändig, för ER: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	309621 16
GTIN	4062406093440
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Invändig spännmutter med utvändig gänga. **Med sexkant** nyckelvidd 25.

Passar till:

ER-spännhylschuck med invändig gänga.

Specialtillbehör:

Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

Tättningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	40 Nm
för ER	16 mm
Gänga	M24×1
Utvändig-Ø D	24 mm

totallängd L	11 mm
Nyckelvidd SW	19 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter