



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313715 250
GTIN	2050001929709
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

längd L	110 mm
spårbredd D	16 mm
höjd H	42 mm
För chucktyp	250 mm
Hålavstånd b	30 mm
för gänga DIN 912	M12
Hålavstånd a	30 mm

bredd B	40 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar