



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210



### Beställningsdata

Ordernummer	313455 210
GTIN	2050001929594
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

#### Passar till:

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhms och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

För chucktyp	210 mm
höjd H	40 mm
längd L	98 mm
spårbredd D	17 mm
Hålavstånd a	15 mm
Hålavstånd b	22 mm
bredd B	35 mm

för gänga DIN 912

M12

Produktslag

Kraftspännsvärchuckbackar