



Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med grundbackar och hårda överbackar och grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-3, Typ: 200/5



Beställningsdata

Ordernummer	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

Typ	200
Sättslag per backS	7 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	8 - 208 mm
Öppning E	52 mm
Hållare kort kona	5
maximalt varvtal:	4800 min ⁻¹
vikt	18,6 kg
Utvändig Ø A	206 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	72 - 224 mm
Storlek på låsbultar	M10
antal låsbultar	4
Styrningskonens diameter B	82,575 mm
Nyckel sexkant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Schuck självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313250 200
Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning För chucktyp 200	313205 200

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 200	313207 200
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 200	313200 200
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 200	313210 200