




Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313737 250
GTIN	2050001929754
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

längd L	87,5 mm
bredd B	180 mm
Hålavstånd a	40 mm
För chucktyp	250 mm
spårbredd D	16 mm
Hålavstånd b	30 mm
höjd H	80 mm

passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar