



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313415 250
GTIN	2050001929495
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

för gänga DIN 912	M16
längd L	120 mm
bredd B	50 mm
spårbredd D	21 mm
Hålavstånd a	30 mm
höjd H	80 mm
passar även för chucktyp	315 mm

För chucktyp	250 mm
Hålavstånd b	28 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar