

**CNMM 1204XL, Sort: PR015S****Beställningsdata**

Ordernummer	250489 PR015S
GTIN	4960664837731
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	25 - 70 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	S
Matning $f$	0,15 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SX
Sort	PR015S
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	Megacoat Hard
ISO-kod vändskär	CNMM 1204XL
Antal byten/skär	4

Underläggsplatta

259031 15

Produktlag

Vändskär för svarvning