

FRANKEN**Blädderblockstavla, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	974540 10
GTIN	4016946211444
Artikelklass	930

Beskrivning**Utförande:**

Höjdjusterbar tavla **magnetupphängd** och **skrivbar**. Snabbytshållare för alla vanliga blädderblock. Med praktisk förvaringsskål. Lätt montering utan verktyg. Blädderblock **stationärt**. Robust trebensstativ, fällbart och lätt att transportera.

Lackering:

Ljusgrå

Teknisk beskrivning

inställbar i höjd	ja
stödyta bredd	675 mm
höjdinställningsområde	1100 - 1880 mm
Monteringssituation	Tripodstativ av plast
Typ	10
tavlans bredd	670 mm
stödyta djup	580 mm

tavlans höjd	950 mm
vikt	7,2 kg
höjd	1880 mm
med pennsats	nej
Produktslag	Blädderblock