

**FRANKEN****Blädderblockstavla, Typ: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	974540 20
GTIN	4016946211451
Artikelklass	930

**Beskrivning****Utförande:**

Höjdjusterbar tavla **magnetupphängd** och **skrivbar**. Snabbytshållare för alla vanliga blädderblock. Med praktisk förvaringsskål. Lätt montering utan verktyg. Blädderblock **på hjul**. Glasfiberarmerad rundfot i plast med 5 låsbara löprullar och 2 sidoarmar.

**Lackering:**

Ljusgrå

**Teknisk beskrivning**

Antal löprullar	5
Monteringssituation	Rundfot av plast med 5 hjul
tavlans höjd	950 mm
tavlans bredd	670 mm
Material fot	glasfiberarmerad plast
vikt	10 kg
stödyta bredd	625 mm

inställbar i höjd	ja
Typ	20
höjd	1950 mm
stödyta djup	575 mm
med pennsats	nej
höjdinställningsområde	1800 - 1950 mm
Produktslag	Blädderblock