

Sideboard med skjutdörrar, Bredd: 1200 mm



Beställningsdata

Ordernummer	974210 1200
GTIN	2050002049635
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Skjutdörrsskåp av trä med mittvägg och två hyllplan (till vänster respektive höger om mittväggen) tjocklek 25 mm, reglerbar i steg om 32 mm. Skåp med stabila bakväggar. Levereras med båggrepp. Stålsockel 30 mm hög inklusive höjdregeringsskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

Lackering:

Metallgrå **pulverlackerad**.

Höjdställning i raster: 32 mm

höjd: 779 mm

Bredd: 1200 mm

Djup: 450 mm

effektiv höjd: 705 mm

antal hyllor: 2

Teknisk beskrivning

Bredd	1200 mm
låssystemanpassad	nej
Yta stomme	Trä
antal hyllor	2
Färg handtag	metallgrå

effektiv höjd	705 mm
med sockel	ja
Handtagsform	Båggrepp
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
Låsnumret kan bytas ut separat	nej
Material sockel	stålplåt
Djup	450 mm
Sockelhöjd	30 mm
höjd	779 mm
Färg fronter	metallgrå
Färg sockel	metallgrå
Färg stomme	metallgrå
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	32 mm
Produktslag	Kontorsskåp