



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313455 250
GTIN	2050001929600
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhms och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	28 mm
längd L	120 mm
spårbredd D	21 mm
bredd B	50 mm
För chucktyp	250 mm
Hålavstånd a	20 mm
höjd H	50 mm

för gänga DIN 912

M16

Produktslag

Kraftspännsvarvchuckbackar