

Garant**Skärhållare Heavy-Duty axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 90/130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274060 90/130
GTIN	4062406093990
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

minimal första insticksdiameter D_1	90 mm
maximal första insticksdiameter D_2	130 mm
maximalt sågdjup t_{max}	40 mm
Användning	Höger
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	5 mm

Spårbredd w

6 mm

Produktlag

Skärhållare