

Diskussionsbord Bok, Typ: 1000



Beställningsdata

Ordernummer	974200 1000
GTIN	2050002049598
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Bekvämt diskussionsbord. Stabilt underrede med tvärram. Fotrör av 2 mm stålformrör, 50/50 mm, kvadratisk. Med formanpassade förstärkningslister. Optimalt benutrymme tack vare ergonomiskt utformat underrede.

Slitstark bordsskiva av melamin, 25 mm, med **ytdekor av bok**. Rund bordsskiva med Ø1000 mm.

Lackering:

Benställning metallgrå **pulverlack**.

plattans tjocklek: 25 mm

höjd: 740 mm

Ø: 1000 mm

arbetskiva (tjocklek): 25 mm

vikt: 33 kg

Teknisk beskrivning

arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Ovansida arbetskiva	bok-dekor
Beläggning arbetskiva	Melamin
höjd	740 mm

Ø	1000 mm
Material arbetsskiva	plan pressplatta med konsthartsbeläggning
vikt	33 kg
Platt form	rund
plattans tjocklek	25 mm
Produktslag	Diskussionsbord