



## Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 315



### Beställningsdata

Ordernummer	313737 315
GTIN	2050001929761
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Finfrästa** spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

#### Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

#### Passar till:

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

#### Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

#### OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

För chucktyp	315 mm
Hålavstånd a	45 mm
spårbredd D	21 mm
längd L	117 mm
höjd H	78 mm
bredd B	240 mm
Hålavstånd b	30 mm

passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar