

**Garant****Skärhållare Medium-Plus axiell, vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 52/75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274042 52/75
GTIN	4062406094263
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

**Användningsdata:**

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

**Observera:**

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**OBS!:**

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ för 1:a insticket} / D_2 = \text{max. } \emptyset \text{ för 1:a insticket.}$

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $t_{\text{max}}$	28 mm
minimal första insticksdiameter $D_1$	52 mm
maximal första insticksdiameter $D_2$	75 mm
Användning	vänster
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	4 mm
Produktslag	Skärhållare

