



Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med grundbackar och hårda överbackar med grundbackar och hårda överbackar, DIN 702-4, Typ: 400



Beställningsdata

Ordernummer	313117 400
GTIN	2050001928795
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Förklaringstext:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.

Grundbackar med sned tandning.

Speciell form med stänkkant.

Tryckknapp för backväxel

Backsäkring (3 st – utom storlek 400).

Låsstift för förinställning av grundbacken.

Manövrering med sexkantanslutning.

Användningsdata:

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med grundbackar och hårda överbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	2200 min ⁻¹
Sättslag per backS	12 mm
styrnings-Ø B	380 mm
Öppning E	102 mm
Nyckel sexkant K	19 mm
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	20 - 408 mm
Utvändig Ø A	408 mm
Typ	400
Chuckhöjd D	124 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	137 - 408 mm
vikt	99 kg
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Färgkod förtillbehör	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 400	313205 400
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 400	313210 400
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 400	313200 400
Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 400	313207 400